

ELTEN**Chaussures basses noires/rouges SENEX PRO ESD, S3, Pointure EU: 38****Données de commande**

N° commande	092246 38
GTIN	4030839254943
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité de la série TRAINERS.

- **Doublure en tissu respirant.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO black.**
- **Semelle TPU/PU TRAINERS, antidérapante.**
- **Embout en TPU servant à protéger l'empeigne.**
- **Modèles exempts de métal et de cuir.**
- **Réflecteurs de sécurité.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité en Cordura® résistantes au frottement, **anti-salissures et hydrofuges.**

- **Particulièrement faciles d'entretien et séchant rapidement.**
- **Sans métal ni cuir.**
- **Légères pour un confort optimal.**
- **Tige en microfibres hydrofuge Fashmo™ et tissu hydrofuge CORDURA®. Hydrofuges et anti-salissures, résistantes au déchirement et aux frottements, respirantes.**
- **Languette fermée matelassée.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 47.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Tissu

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Matériau semelle extérieure	TPU/PU
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Pointure UE	38
Tige	Cordura®
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité)	oui
Matériau coque de protection	Composite
Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Tissu
Modèles exempts de métal et de cuir	oui
Couleur	noir/rouge
Série	SENEX
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité