

**PRYOR**

**Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 3//mm**

**Données de commande**

N° commande	085481 3//
GTIN	5022044021358
Classe d'article	08W

**Description****Exécution:**

Référence 1,5/\* à 5/\* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).

Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

**Remarque(s):**

**L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.**

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/\*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

Largeur caractère: 3,2 mm

Profondeur caractère: 19,05 mm

Hauteur caractère: 6,35 mm

**Description technique**

Largeur caractère	3,2 mm
Profondeur caractère	19,05 mm
Hauteur écriture	3 mm

Hauteur caractère	6,35 mm
Caractère	Barre oblique
Type de produit	Poinçons à marquer manuels