

ELTEN**Chaussures basses noires/rouges SENEX PRO ESD, S3, Pointure EU: 40****Données de commande**

N° commande	092246 40
GTIN	4030839254967
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité de la série TRAINERS.

- **Doublure en tissu respirant.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO black.**
- **Semelle TPU/PU TRAINERS, antidérapante.**
- **Embout en TPU servant à protéger l'empeigne.**
- **Modèles exempts de métal et de cuir.**
- **Réflecteurs de sécurité.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité en Cordura® résistantes au frottement, **anti-salissures et hydrofuges.**

- **Particulièrement faciles d'entretien et séchant rapidement.**
- **Sans métal ni cuir.**
- **Légères pour un confort optimal.**
- **Tige en microfibres hydrofuge Fashmo™ et tissu hydrofuge CORDURA®. Hydrofuges et anti-salissures, résistantes au déchirement et aux frottements, respirantes.**
- **Languette fermée matelassée.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 47.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Tissu

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Tige	Cordura®
Résistance à la pénétration	Tissu
Classe de protection	S3
Couleur	noir/rouge
Pointure UE	40
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Matériau coque de protection	Composite
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité)	oui
Modèles exempts de métal et de cuir	oui
Matériau semelle extérieure	TPU/PU
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Série	SENEX
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité