

**ELTEN****Chaussures hautes noires/rouges SANDER PRO ESD, S3, Pointure EU: 44****Données de commande**

N° commande	092248 44
GTIN	4030839255117
Classe d'article	09P

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité de la série TRAINERS.

- **Doublure en tissu respirant.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO black.**
- **Semelle TPU/PU TRAINERS, antidérapante.**
- **Embout en TPU servant à protéger l'empaigne.**
- **Modèles exempts de métal et de cuir.**
- **Réflecteurs de sécurité.**
- **Équipement ESD.**
- **Tige en microfibres hydrofuge Fashmo™ et tissu hydrofuge CORDURA®. Hydrofuges et anti-salissures, résistantes au déchirement et aux frottements, respirantes.**
- **Languette fermée matelassée.**

**Norme:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Remarque(s):**

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 47.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Composite

Résistance à la pénétration: Tissu

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

## Description technique

Résistance à la pénétration	Tissu
Pointure UE	44
Matériau coque de protection	Composite
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Tige	Cordura®
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité)	oui
Classe de protection	S3
Couleur	noir/rouge
Série	SANDER
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité