



## Bottines de soudeur, noires CARL HI, S3, Pointure EU: 44



### Données de commande

N° commande	092255 44
GTIN	4030839210475
Classe d'article	09P

### Description

#### Exécution:

Bottines de soudeur présentant d'excellentes propriétés thermiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à env. 200 °C, brièvement jusqu'à 300 °C.

- **Tige en cuir vachette robuste..**
- **Doublées cuir.**
- **Languette fermée.**
- **Semelle intérieure entière grey.**
- **Semelle première en non-tissé doux antistatique.**
- **Semelle extérieure à gros crampons caoutchouc/PU SAFETY-GRIP.**
- **Embout de protection PU.**
- **Coutures résistantes à la chaleur.**
- **Fermeture rapide pour un gain de confort.**
- **Manchon matelassé de protection contre les étincelles.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

### Description technique

Tige	Croûte de cuir
Classe de protection	S3
Matériau coque de protection	Acier
Résistance à la pénétration	Acier
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Couleur	noir
Matériau semelle extérieure	Caoutchouc/PU
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Plus de 200 °C
Matière doublure intérieure	Cuir
Pointure UE	44
Série	CARL
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes de sécurité