

**Bottines à lacets noir/bleu VD PRO 1800 ESD, S2 NB, Pointure EU: 46****Données de commande**

N° commande	092541 46
GTIN	4044348503966
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure rembourrée.

Avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092542.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Isolation au froid: jusqu'à -20 °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Matériau semelle extérieure	TPU Athletic
Couleur	Noir / bleu
Matériau coque de protection	Aluminium
Pointure UE	46
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Classe de protection	S2
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Série	VD PRO 1000 ESD
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité