



Chaussures hautes grises/bleues VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, Pointure EU: 38



Données de commande

N° commande	092801 38
GTIN	4044348485132
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.

- **Languette fermée.**
- **Bandes réfléchissantes de sécurité.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Autre version XB sous 092802.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Acier

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Supérieur à 200°C °C

Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Pointure UE	38
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Couleur	noir
Résistance à la pénétration	Acier
Matériau coque de protection	Acier
Antidérapant	oui
Matériau semelle extérieure	Perbunan VX
Tige	Cuir lisse
résistant à la coupure	oui
Classe de protection	S3
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité)	oui
Isolation au froid	Jusqu'à -20°C
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Supérieur à 200°C °C
Série	VX 700
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes de sécurité