



STEITZ SECURA

Chaussures hautes grises/bleues VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, Pointure EU: 46



Données de commande

N° commande	092801 46
GTIN	4044348485217
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.

- **Languette fermée.**
- **Bandes réfléchissantes de sécurité.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Autre version XB sous 092802.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Acier

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Supérieur à 200°C °C

Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Résistance à la pénétration	Acier
Tige	Cuir lisse
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
résistant à la coupure	oui
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Supérieur à 200°C °C
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité)	oui
Matériau semelle extérieure	Perbunan VX
Couleur	noir
Antidérapant	oui
Matériau coque de protection	Acier
Pointure UE	46
Classe de protection	S3
Isolation au froid	Jusqu'à -20°C
Série	VX 700
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes de sécurité