

**Bottines à lacets gris/bleu VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, Pointure UE: 42****Données de commande**

N° commande	092802 42
GTIN	4044348485286
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité en cuir lisse souple avec large surface d'entrée et **résistance élevée à la chaleur** jusqu'à env. 220 °C.

- **Languette fermée.**
- **Semelle intérieure confortable sur toute la surface ERGO-COOL avec structure d'aération pour un confort optimal.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX.**
- **Excellente résistance à l'abrasion et antidérapantes.**
- **Résistance à la coupure et mécanique élevées.**

Bottines à lacets VX 769 Bau Perbunan, extérieur en cuir lisse souple et nubuck doux.

- **Languette fermée.**
- **Bandes réfléchissantes de sécurité.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX, en gris-bleu.**
- **Coque renforcée.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Supérieur à 200°C °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Classe de protection	S2
résistant à la coupure	oui
Matériau coque de protection	Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Supérieur à 200°C °C
Tige	Cuir lisse
Antidérapant	oui
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Couleur	noir
Matériau semelle extérieure	Perbunan VX
Pointure UE	42
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité)	oui
Série	VX 700
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes de sécurité