

**Bottines de soudeur anthracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, Pointure EU: 45****Données de commande**

N° commande	092811 45
GTIN	4044348460474
Classe d'article	09C

Description**Exécution:**

Bottines de fondeur et de soudeur VX 7380 Perbunan pour conditions extrêmes. Système de gouttières pour l'écoulement de liquides chauds.

- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX ESD, anthracite.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.**
- **Protection contre les décharges électrostatique (ESD).**

Norme:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Remarque(s):

Autre version XB sous 092812.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Remarque(s) - Descriptif:

Les chaussures de sécurité de STEITZ SECURA disposent d'un système d'adaptation de la largeur.

Isolation électrique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Supérieur à 200°C °C

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Couleur	noir
Classe de protection	S2
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure)	Supérieur à 200°C °C
Matériau coque de protection	Aluminium
Antidérapant	oui
résistant à la coupure	oui
Matière doublure intérieure	Cuir véritable
Matériau semelle extérieure	Perbunan VX
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Tige	Cuir lisse
Pointure UE	45
Série	VX 7000
Sexe	Homme
Isolation électrique	ZED/ESD
Type de produit	Bottes de sécurité