

**Anneau de levage SEB, Filetage Ø: M8****Données de commande**

N° commande	086467 M8
GTIN	2050001857378
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 5:1: 0,4 t

Charge admissible WLL SF 4:1: 0,5 t

Longueur du filet L: 14 mm

Entr'axe x: 20 mm

Ø intérieur bague A: 30 mm

Ø extérieur bague B: 34 mm

Description technique

Ø extérieur bague B	34 mm
Ø collerette appui C	60 mm
Exécution	pivotant

Dim. D	57 mm
Ø intérieur bague A	30 mm
Charge admissible	0,3 t
Entr'axe x	20 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	6 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	0,5 t
Charge admissible WLL SF 5:1	0,4 t
Longueur du filet L	14 mm
Type de produit	Vis a anneau