



Anneau de levage SEB, Filetage Ø: M10



Données de commande

N° commande	086467 M10
GTIN	2050001857507
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 5:1: 0,5 t

Charge admissible WLL SF 4:1: 0,7 t

Longueur du filet L: 17 mm

Entr'axe x: 20 mm

Ø intérieur bague A: 30 mm

Ø extérieur bague B: 34 mm

Description technique

Ø intérieur bague A	30 mm
Exécution	pivotant
Ø collerette appui C	60 mm

Dim. D	57 mm
Charge admissible	0,6 t
Ø extérieur bague B	34 mm
Entr'axe x	20 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	6 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	0,5 t
Charge admissible WLL SF 4:1	0,7 t
Longueur du filet L	17 mm
Type de produit	Vis a anneau