



Chaussures basses noires OFFICER 2 ESD, S2 NB, Pointure EU: 40



Données de commande

N° commande	092731 40
GTIN	4044348358467
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité Business OFFICER 2 à amortissement multizones **SECURA VARIO Vitality®**.

- **Cuir lisse souple.**
- **Doublure souple en cuir véritable.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle extérieure TPU LS Professional, anthracite.**
- **Modèle ESD.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Autre version XB sous 092732.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 50.

Isolation électrique: ZED/ESD

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Acier

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Propriété: Amortissement Vario®

Description technique

Fiche technique

Pointure UE	40
Couleur	noir
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Matériau coque de protection	Acier
Matériau semelle extérieure	TPU LS Professional
Antidérapant	oui
Classe de protection	S2
Matière doublure intérieure	Cuir véritable
Sexe	Homme
Propriété	Amortissement Vario®
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses