



Anneau de levage SEB, Filetage Ø: M12



Données de commande

N° commande	086467 M12
GTIN	2050001858153
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 5:1: 0,8 t

Charge admissible WLL SF 4:1: 0,9 t

Longueur du filet L: 21 mm

Entr'axe x: 20 mm

Ø intérieur bague A: 30 mm

Ø extérieur bague B: 34 mm

Description technique

Ø intérieur bague A	30 mm
Dim. D	57 mm
Exécution	pivotant

Ø extérieur bague B	34 mm
Charge admissible	1 t
Ø collerette appui C	60 mm
Entr'axe x	20 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	6 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	0,8 t
Charge admissible WLL SF 4:1	0,9 t
Longueur du filet L	21 mm
Type de produit	Vis a anneau