



## Anneau de levage SEB, Filetage Ø: M16



### Données de commande

N° commande	086467 M16
GTIN	2050001857637
Classe d'article	08Y

### Description

**Exécution:**

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

**Remarque(s):**

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

Charge admissible WLL SF 5:1: 1,4 t

Charge admissible WLL SF 4:1: 1,8 t

Longueur du filet L: 27 mm

Entr'axe x: 35 mm

Ø intérieur bague A: 38 mm

Ø extérieur bague B: 45 mm

### Description technique

Ø collerette appui C	88 mm
Ø intérieur bague A	38 mm
Dim. D	80 mm

Exécution	pivotant
Charge admissible	1,6 t
Ø extérieur bague B	45 mm
Entr'axe x	35 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	8 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	1,4 t
Charge admissible WLL SF 4:1	1,8 t
Longueur du filet L	27 mm
Type de produit	Vis a anneau