

**Anneau de levage SEB, Filetage Ø: M20****Données de commande**

N° commande	086467 M20
GTIN	2050001857767
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 5:1: 2 t

Charge admissible WLL SF 4:1: 2,7 t

Longueur du filet L: 30 mm

Entr'axe x: 35 mm

Ø intérieur bague A: 38 mm

Ø extérieur bague B: 45 mm

Description technique

Ø extérieur bague B	45 mm
Charge admissible	2,5 t
Ø intérieur bague A	38 mm

Dim. D	80 mm
Exécution	pivotant
Ø collerette appui C	88 mm
Entr'axe x	35 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	8 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	2 t
Charge admissible WLL SF 4:1	2,7 t
Longueur du filet L	30 mm
Type de produit	Vis a anneau