



Anneau de levage SEB, Filetage Ø: M30



Données de commande

N° commande	086467 M30
GTIN	2050001858412
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Charge admissible WLL SF 5:1: 5,5 t

Charge admissible WLL SF 4:1: 6,3 t

Longueur du filet L: 45 mm

Entr'axe x: 50 mm

Ø intérieur bague A: 58 mm

Ø extérieur bague B: 70 mm

Description technique

Ø collerette appui C	115 mm
Exécution	pivotant
Dim. D	106 mm

Ø extérieur bague B	70 mm
Charge admissible	6,3 t
Ø intérieur bague A	58 mm
Entr'axe x	50 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	14 mm
Charge admissible WLL SF 5:1	5,5 t
Charge admissible WLL SF 4:1	6,3 t
Longueur du filet L	45 mm
Type de produit	Vis a anneau