

 steinel**Pistolet à air chaud, Type: 351403****Données de commande**

N° commande	078321 351403
GTIN	4007841351403
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Pistolet à air chaud électronique HG 2120 E, régulation du débit d'air de 150 à 500 l/min sur 3 niveaux.

Régulation progressive de la température de 80 à 630 °C

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

Description technique

Débit volumique d'air niveau 3	500 l/min
Puissance absorbée	2200 W
Débit volumique d'air niveau 1	150 l/min
Température de l'air	80 - 630 °C
Débit volumique d'air niveau 2	300 l/min
Référence fabricant	HG 2120E

Poids	850 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Heissluftbläser

Accessoires

Scanner de thermodétection HL Scan Type 014919	078326 014919
Scanner de thermodétection HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Kit d'accessoires pour pistolet à air chaud 12 pièces Type 075569	078329 075569
Scanner de thermodétection HG Scan PRO Type 007690	078325 007690