



**Pince multiprise avec actionnement par levier rapide, Pour gauchers,
Longueur totale: 260 mm**



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 706350 260 |
| GTIN | 4000896191291 |
| Classe d'article | 76B |

Description

Exécution:

Avec actionnement par levier rapide. Réglage sans saisie, actionnement à une main possible. Denture trempée par induction pour une longue durée de vie et dents décalées dans le sens de rotation inverse pour un meilleur maintien. Crantage précis grâce à la denture découpée au laser. Poignée trempée. Pour gauchers.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé.
Capacité de serrage pour six-pans: 50 mm
Serrage pour tubes: 2 pouce

Description technique

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Serrage pour tubes | 2 pouce |
| Capacité de serrage pour six-pans | 50 mm |
| Poignée | trempée |
| Norme | DIN ISO 8976 |
| Exécution des mors | trempée par induction |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium, forgé |
| Anti-déflagrant | non |

Type de produit

Clé à tube et pince multiprise