



Cliquet réversible, 1/4", Type:



Données de commande

N° commande	632060
GTIN	4000896038558
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Longueur totale: 115 mm

Nombre de dents: 20

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	115 mm
Nombre de dents	20
Angle de reprise	18 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Avec tête articulée	non
Avec tête pivotante	non

Avec éjecteur	non
Avec fonction marteau	non
Avec QuickRelease	non
Tête du cliquet détachable de la poignée	non
Poignée tournante	non
Trou de montage à l'extrémité du manche	non