




Bloc de serrage à aimant permanent avec pas polaire fin, Type: MH202



Données de commande

N° commande	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Classe d'article	33S

Description

Exécution:

Trois surfaces de serrage magnétiques.

Utilisation:

Pour le profilage et l'usinage de petites pièces, comme des poinçons, etc.

Remarque(s):

Aimant permanent.

Description technique

Poids	1,7 kg
Usure de la plaque polaire	14 mm
Ecart angulaire max.	5 degré
Force d'attraction nominale	80 N/cm ²
Pas polaire	4 mm
Largeur B	50 mm
Profondeur du champ magnétique	6 mm
Type	MH202
Hauteur totale C	50 mm
Longueur A	100 mm

Type de produit

Plateau magnétique