




Bloc de serrage à aimant permanent avec pas polaire fin, Type: MH202S



Données de commande

N° commande	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Classe d'article	33S

Description

Exécution:

Trois surfaces de serrage magnétiques.

Avec aimants SmCo₅ très puissants pour les matériaux difficilement usinables.

Utilisation:

Pour le profilage et l'usinage de petites pièces, comme des poinçons, etc.

Remarque(s):

Aimant permanent.

Description technique

Pas polaire	4 mm
Ecart angulaire max.	5 degré
Force d'attraction nominale	180 N/cm ²
Poids	1,7 kg
Largeur B	50 mm
Type	MH202S
Profondeur du champ magnétique	6 mm
Usure de la plaque polaire	14 mm
Hauteur totale C	50 mm
Longueur A	100 mm

Type de produit

Plateau magnétique