




Bloc de serrage à aimant permanent avec pas polaire fin, Type: MH203



Données de commande

N° commande	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Classe d'article	33S

Description

Exécution:

Deux surfaces de serrage magnétiques.

Utilisation:

Pour le profilage et l'usinage de petites pièces, comme des poinçons, etc.

Remarque(s):

Aimant permanent.

Description technique

Ecart angulaire max.	5 degré
Profondeur du champ magnétique	6 mm
Force d'attraction nominale	80 N/cm ²
Largeur B	25 mm
Type	MH203
Poids	0,5 kg
Usure de la plaque polaire	6 mm
Pas polaire	4 mm
Hauteur totale C	25 mm
Longueur A	100 mm

Type de produit

Plateau magnétique