

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 25/8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319428 25/8 |
| GTIN | 4045197781789 |
| Classe d'article | 32V |

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø d ₄ | 30 mm |
| l ₁ | 60 mm |
| Ø serrage d ₂ | 8 mm |
| l ₂ | 10 mm |
| Queue Ø d ₁ | 25 mm |
| Type de produit | Douille de réduction |