

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 25/20mm****Données de commande**

N° commande	319428 25/20
GTIN	4045197781949
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

Ø d <sub>4</sub>	30 mm
Queue Ø d <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Ø serrage d <sub>2</sub>	20 mm
Type de produit	Douille de réduction