

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 32/10mm****Données de commande**

N° commande	319428 32/10
GTIN	4045197781963
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

l_1	69 mm
Ø serrage d_2	10 mm
Ø d_4	37 mm
l_2	10 mm
Queue Ø d_1	32 mm
Type de produit	Douille de réduction