

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 40/18mm****Données de commande**

N° commande	319428 40/18
GTIN	4045197782083
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

Queue Ø d ₁	40 mm
Ø serrage d ₂	18 mm
l ₂	10 mm
Ø d ₄	45 mm
l ₁	79 mm
Type de produit	Douille de réduction