

**HOLEX®****Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	568563 100
GTIN	4045197782205
Classe d'article	52M

**Description****Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.

Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

**Utilisation:**

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min<sup>-1</sup>.

Exécution: A coarse

Couleur: brun

**Description technique**

Largeur bande abrasive	100 mm
Exécution	A coarse
Ø bande abrasive	90 mm
Comparaison grain	100
Couleur	brun

---

## Accessoires

Roue Ø 90x100 mm Type SOFT	568580 SOFT
Roue Ø 90x100 mm Type HARD	568580 HARD
Roue Ø 90x100 mm Type AIR	568580 AIR