

HOLEX®**Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 568563 180 |
| GTIN | 4045197782212 |
| Classe d'article | 52M |

Description**Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.

Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

Exécution: A medium

Couleur: rouge

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Couleur | rouge |
| Ø bande abrasive | 90 mm |
| Exécution | A medium |
| Largeur bande abrasive | 100 mm |
| Comparaison grain | 180 |

Accessoires

| | |
|----------------------------|-------------|
| Roue Ø 90x100 mm Type SOFT | 568580 SOFT |
| Roue Ø 90x100 mm Type HARD | 568580 HARD |
| Roue Ø 90x100 mm Type AIR | 568580 AIR |