

**HOLEX®****Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, Comparaison grain: 280****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 568563 280    |
| GTIN             | 4045197782229 |
| Classe d'article | 52M           |

**Description****Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.

Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

**Utilisation:**

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568575 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min<sup>-1</sup>.

Exécution: A very fine

Couleur: bleu

**Description technique**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ø bande abrasive       | 90 mm       |
| Couleur                | bleu        |
| Largeur bande abrasive | 100 mm      |
| Comparaison grain      | 280         |
| Exécution              | A very fine |

---

## Accessoires

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Roue Ø 90×100 mm Type HARD | 568580 HARD |
| Roue Ø 90×100 mm Type SOFT | 568580 SOFT |
| Roue Ø 90×100 mm Type AIR  | 568580 AIR  |