



## Paire de gants de soudeur ARGON, Taille des gants: 11



### Données de commande

N° commande	094112 11
GTIN	4260144435830
Classe d'article	09H

### Description

#### Exécution:

**ARGON 3201.** Gants en cuir nappa pleine fleur **avec pouce palmé** et manchette en croûte de cuir.

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

### Description technique

Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	350 mm

Matériau support	Cuir nappa
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Contenu	10
Matière	Cuir nappa
EN 388	2111X
EN 407	41324X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	WIG
Couleur	blanc
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs