

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Type C Ø 50 mm Ø tige 6 mm, BB-ZS, Grain: 220****Données de commande**

N° commande	573547 220
GTIN	54046719316347
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

La brosse **radiale** Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).

Broche de serrage (**Ø tige 6 mm**) avec segments coulés.

Avec soies courbées (type C) pour le **traitement de surfaces profilées.**

**Utilisation:**

Respecter le sens de rotation.

Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.

**Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale.** Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Grain	220

Largeur brosse	10 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	50 mm
Couleur	rouge
Ø queue D <sub>5</sub>	6 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	BB-ZS
Référence fabricant	BB-ZS
Type de produit	Brosse circulaire