

Garant**Lampe de poche à LED avec piles, Type: 125mm****Données de commande**

N° commande	081505 125
GTIN	4062406192662
Classe d'article	01A

Description**Exécution:**

Lampe de poche à LED durable et très robuste en aluminium anodisé. **Technologie à LED** offrant une **puissance lumineuse exceptionnelle**.

- **Faisceau avec réduction des pertes dues à la lumière parasite.**
- **Rendement énergétique élevé et longue durée d'éclairage.**
- **Bague lumineuse permettant de retrouver aisément la lampe dans l'obscurité.**
- **Étanche aux projections d'eau, classe de protection IP54.**

Eclairage homogène grâce à la lentille diffusante, interrupteur à pression à l'avant.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Piles adaptées, voir 081551 et suiv.

Description technique

Type de pile	Micro, AAA
Durée d'éclairage	4 - 10 h
Nombre de piles incluses	3
Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 54
Ø tête	29 mm

Zone ATEX	aucune
Longueur totale	125 mm
Flux lumineux	100 - 250 lm
Poids	119 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3