

uvex**Paire de gants uvex phynomic lite, Taille des gants: 9**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094290 9 |
| GTIN | 4048612044544 |
| Classe d'article | 04W |

Description

Exécution:

uvex phynomic lite. Gants de protection très légers pour une meilleure résistance à la fatigue. Très bonne préhension dans les environnements secs. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée. Certification pour le contact alimentaire.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Taille des gants | 9 |
| Série | uvex phynomic |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Type de gants | Gants multi-usages |
| Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|------------------------|---|
| Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire |
| EN 388 | 2121X |
| Matériau support | Polyamide, élasthane |
| Revêtement | Nitril |
| Variante de revêtement | Paume |
| Applications | Précision |
| Couleur | anthracite |
| Poids | 28 g |
| Utilisation | réutilisable |
| Type de produit | Gants multi-usages |