

**uvex****Paire de gants uvex phynomic lite, Taille des gants: 10**

## Données de commande

N° commande	094290 10
GTIN	4048612044551
Classe d'article	04W

## Description

**Exécution:**

uvex phynomic lite. Gants de protection très légers pour une meilleure résistance à la fatigue. Très bonne préhension dans les environnements secs. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée. Certification pour le contact alimentaire.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

## Description technique

Taille des gants	10
Série	uvex phynomic
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
EN 388	2121X
Matériau support	Polyamide, élasthane
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	anthracite
Poids	28 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages