

**uvex****Paire de gants uvex phynomic pro, Taille des gants: 7**

## Données de commande

N° commande	094295 7
GTIN	4048612045206
Classe d'article	04W

## Description

**Exécution:**

phynomic pro. Gants offrant une très bonne sensibilité, insensibles aux salissures et hydrofuges, avec enduction nitrile 3/4. Le support se compose d'un mélange polyamide/élasthanne/bambou, pour une sensation agréable et une très bonne absorption de l'humidité. Bon grip lors de la manipulation de pièces sèches/mouillées.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

## Description technique

Taille des gants	7
Série	uvex phynomic
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages

EN 388	2121X
Matériau support	Polyamide, élasthane, bambou
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	Noir / bleu
Poids	52 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages