

Garant**Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 30, Alésage d2 (H7):
10mm****Données de commande**

N° commande	319275 10
GTIN	4045197782380
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- **Barre d'alésage complètement enserrée, ce qui permet d'amortir et d'éviter les vibrations.**
- **Arrosage interne et externe possible.**

Possibilité de fixation de la barre d'alésage dans la queue sur les réf. 10 et 12.

Remarque(s):

Pour les pièces de rechange 31 9287- 9288, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Description technique

l_6	90 mm
Alésage d ₂ (H7)	10 mm
d_8	45 mm
l_7	90 mm
Filetage M	M 14×1,5
l_8	50 mm

Forme	E
Taille VDI	VDI 30
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI