

Garant
Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 40, Alésage d₂ (H7): 32mm

Données de commande

N° commande	319276 32
GTIN	4045197782496
Classe d'article	31V

Description
Exécution:

- **Barre d'alésage complètement enserrée, ce qui permet d'amortir et d'éviter les vibrations.**
- **Arrosage interne et externe possible.**

Possibilité de fixation de la barre d'alésage dans la queue sur les réf. 10 – 20.

Remarque(s):

Pour les pièces de rechange 31 9287- 9288, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Description technique

l ₆	130 mm
d ₈	65 mm
l ₇	120 mm
Alésage d ₂ (H7)	32 mm
Filetage M	M22×1,5
l ₈	80 mm
Forme	E

Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI