

WELDAS®

Paire de gants de soudeur 10-2000, Taille des gants: 9**Données de commande**

N° commande	094122 9
GTIN	8718564520224
Classe d'article	06E

Description**Exécution:**

10-2000. Gants de soudeur en **croûte de cuir** de haute qualité avec **technologie COMFOflex®** et coutures KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Manchette à doublure coton. Taille large et **haute isolation thermique.**

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Type de gants	Gants pour soudeurs
Catégorie de protection	Catégorie III
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	350 mm

Matériau support	Croûte de bovin
Matière	Croûte de cuir de bovin
EN 388:2003	4133
EN 388	3143X
EN 407	41334X
EN 12477	Type A
Procédé de soudage	MIG/MAG
Couleur	Jaune
Type de produit	Gants pour soudeurs

Accessoires

Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB	094135
---	--------