

WELDAS®

Paire de gants de soudeur 10-2750, Taille des gants: 9**Données de commande**

N° commande	094126 9
GTIN	8718564520941
Classe d'article	06E

Description**Exécution:**

10-2750. Gants de soudeur confortables encroûte de vache/cuir pleine fleur, résistants à l'huile et à l'eau, avec technologie COMFOflex® et coutures en KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Avec pouces droits. Résistants à la chaleur de contact jusqu'à 250 °C. Manchette à doublure coton.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	360 mm

Matériau support	Croûte de bovin / cuir pleine fleur
Matière	Croûte de bovin / cuir pleine fleur
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Type A/B
Procédé de soudage	MIG/MAG
Couleur	jaune / blanc
Type de produit	Gants pour soudeurs

Accessoires

Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB	094135
---	--------