

WELDAS®

Paire de gants de soudeur 10-2392, Taille des gants: 9**Données de commande**

N° commande	094124 9
GTIN	8718564520651
Classe d'article	06E

Description**Exécution:**

10-2392. Gants de soudeur en **croûte de cuir avec pouces droits et renforcés** pour faciliter l'utilisation lors du soudage MAG. Avec coutures en KEVLAR® 3 ply et doublure intérieure en coton. **Isolation thermique élevée.**

Norme:

En cuir de bovin avec pouces droits et renforcés pour soudage MIG/MAG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable

Longueur	340 mm
Matériau support	Croûte de bovin
Matière	Croûte de cuir de bovin
EN 388:2003	3124
EN 388	3243X
EN 407	41324X
EN 12477	Type A
Procédé de soudage	MIG/MAG
Couleur	brun
Type de produit	Gants pour soudeurs

Accessoires

Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB	094135
---	--------