

WELDAS®

Paire de gants de soudeur 10-1005, Taille des gants: 10**Données de commande**

N° commande	094118 10
GTIN	8718564520088
Classe d'article	06E

Description**Exécution:**

10-1005. Gants de soudeur SOFTouch™ confortables **en cuir de veau pleine fleur**, avec pouces renforcés.

Avec index sans coutures pour une meilleure manipulation de la torche TIG et coutures en fil KEVLAR® 3 ply.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Type de gants	Gants pour soudeurs
Catégorie de protection	Catégorie III
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	350 mm

Matériau support	Cuir de veau pleine fleur
Matière	Cuir de veau pleine fleur
EN 388:2003	2122
EN 388:2016	2122
EN 407	412X4X
EN 12477	Type A/B
Procédé de soudage	WIG
Couleur	gris
Type de produit	Gants pour soudeurs

Accessoires

Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB	094135
---	--------