

WELDAS®

Paire de gants de soudeur 10-1005, Taille des gants: 11**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 094118 11 |
| GTIN | 8718564520095 |
| Classe d'article | 06E |

Description**Exécution:**

10-1005. Gants de soudeur SOFTouch™ confortables **en cuir de veau pleine fleur**, avec pouces renforcés.

Avec index sans coutures pour une meilleure manipulation de la torche TIG et coutures en fil KEVLAR® 3 ply.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Taille des gants | 11 |
| Catégorie de protection | Catégorie III |
| Type de gants | Gants pour soudeurs |
| Propriété des gants | Résistance à la flamme, niveau 4 |
| Utilisation | réutilisable |
| Longueur | 350 mm |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Matériau support | Cuir de veau pleine fleur |
| Matière | Cuir de veau pleine fleur |
| EN 388:2003 | 2122 |
| EN 388:2016 | 2122 |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Type A/B |
| Procédé de soudage | WIG |
| Couleur | gris |
| Type de produit | Gants pour soudeurs |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB | 094135 |
|---|--------|