

WELDAS®

**Paire de gants de soudeur 10-1009, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094120 9
GTIN	8718564520132
Classe d'article	06E

**Description****Exécution:**

**10-1009.** Gants de soudeur SOFTouch™ en **cuir de chevreau pleine fleur**, légers et de haute qualité avec **manchette en croûte de cuir**. Index sans couture.

En cuir de chevreau pleine fleur avec index sans couture pour un meilleur guidage des baguettes TIG.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	9
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants pour soudeurs
Propriété des gants	Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation	réutilisable
Longueur	350 mm

Matériau support	Cuir de chevreau pleine fleur/ Croûte de vache
Matière	Cuir de chevreau pleine fleur/croûte de bovin
EN 388:2003	2111
EN 388:2016	2111
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Procédé de soudage	WIG
Couleur	Gris / jaune
Type de produit	Gants pour soudeurs

---

## Accessoires

Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB	094135
---	--------