

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Jeu de ressorts	259044 5
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 1616H09
Sous-plaquette	259031 27
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Longueur totale L	100 mm
Vis de levier	259018 6
Longueur de tête L ₁	20 mm
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	9 mm
Levier	259015 9
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Levier Type 9	259015 9