

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/09mm****Données de commande**

N° commande	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Longueur de tête L ₁	21 mm
Vis de levier	259018 6
Longueur totale L	150 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Sous-plaquette	259031 27
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 2525M09
Taille de queue	25 mm
Levier	259015 9
Taille plaquette	9 mm
Jeu de ressorts	259044 5
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts10 pièces Type 5	259044 5
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Levier Type 9	259015 9
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de poinçons10 pièces Type 3	259047 3