

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Vis de levier	259018 6
Taille de queue	16 mm
Levier	259015 9
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 1616H09
Longueur de tête L ₁	20 mm
Sous-plaquette	259031 27
Longueur totale L	100 mm
Jeu de ressorts	259044 5
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Sous-plaquette Type 27	259031 27
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Levier Type 9	259015 9
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3