

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 5
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Levier	259015 9
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 2020K09
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Sous-plaquette	259031 27
Vis de levier	259018 6
Taille plaquette	9 mm
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L ₁	21 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 9	259015 9
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6