

Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/09mm**Données de commande**

N° commande	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Vis de levier	259018 6
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259031 27
Jeu de ressorts	259044 5
Longueur de tête L ₁	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Levier	259015 9
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 2020K09
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts10 pièces Type 5	259044 5
Levier Type 9	259015 9
Sous-plaquette Type 27	259031 27
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de poinçons10 pièces Type 3	259047 3