

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 25/09mm****Données de commande**

N° commande	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Classe d'article	21T

**Description technique**

Levier	259015 9
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 2525M09
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille plaquette	9 mm
Taille de queue	25 mm
Vis de levier	259018 6
Longueur totale L	150 mm
Sous-plaquette	259031 27
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Jeu de ressorts	259044 5
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 9	259015 9
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3